

bimos

Forgózsámoly, fa, talppal és lábtartó gyűrűvel**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965392
GTIN	4016849295541
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

Ötkaros műanyag lábkereszt. Ülés magasság a gyűrű mozgatásakor biztonsági gáztöltésű rugóval állítható. Ülőlap bükk-multiplexből, natúr színű lakkozással. Lábkereszt \varnothing 680 mm, állítható magasságú lábtartó gyűrű. Ülőlap \varnothing 400 mm.

Szabvány:**DIN 68877**

Szék teherbírása: 120 kg

Magasságállítási tartomány: 570 - 850 mm

Ülőlap \varnothing : 400 mm

Műszaki leírás

Lábkereszt anyaga	Műanyag
Ülőfelület anyaga	Bükk-multiplex
Lábkereszt kivitele	Talp lábtartó gyűrűvel
Lábkereszt \varnothing	680 mm

Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Súly	8,5 kg
Szabvány	DIN 68877
Ülőlap Ø	400 mm
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Magasságállítási módja	Gyűrűs működtetés
Sorozat	Base-Tec
Kivitel	magas üléspozíció
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	570 - 850 mm
Termék fajtája	Zsámoly

Tartozék

Talpak (1 készlet = 5 darab)	963188
------------------------------	--------