

Garant**Műhelytolómérő finombeállítással, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415090 300
GTIN	4062406065102
Árucikk kategória	40Z

Leírás**Kivitel:**

Ferde mérőcsúcsok menetfenéken és keskeny beszúrásokban végzendő mérésekhez. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez. Kontrasztos skálázás, az egyszerű leolvasás érdekében belső és külső méréseknél. A belső méret közvetlen leolvasása kiegészítő skálázás segítségével. Finombeállítással. Rögzítő csavarral. 300-as méretig szívós keményre edzett, 500-as mérettől edzett mérőfelületek.

Műszaki leírás

Csomagolás	Stabil doboz
Méréstartomány	0 - 300 mm
Belső mérőszár Ø	10 mm
Csőrhossz	90 mm
Kalibrálás	A1
Osztás	1/20 mm
Szabvány	ISO 13385
Mérési eltérés E MPE	± 0,05 mm
Finombeállítás	igen
Mérőcsúcsok	igen
Méréstechnika	analóg

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300