

Garant**Műhelytolómérő finombeállítással, Méréstartomány: 500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415090 500
GTIN	4062406065218
Árucikk kategória	40Z

Leírás**Kivitel:**

Ferde mérőcsúcsok menetfenéken és keskeny beszúrásokban végzendő mérésekhez. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez. Kontrasztos skálázás, az egyszerű leolvasás érdekében belső és külső méréseknél. A belső méret közvetlen leolvasása kiegészítő skálázás segítségével. Finombeállítással. Rögzítő csavarral. 300-as méretig szívós keményre edzett, 500-as mérettől edzett mérőfelületek.

Műszaki leírás

Csőrhossz	150 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	A1
Osztás	1/20 mm
Belső mérőszár Ø	20 mm
Méréstartomány	0 - 500 mm
Szabvány	ISO 13385
Mérési eltérés E MPE	± 0,07 mm
Finombeállítás	igen
Mérőcsúcsok	igen
Méréstechnika	analóg

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	021010 500
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	021000 500