

Garant**Furatkés, keményfém, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260017 25/12
GTIN	4062406065188
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	12 mm
Fejhossz L ₁	16 mm
Kés ISO kódja	E25S SCLCR/L12
Befogási magasság L ₂	24 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	30 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Teljes hossz L	250 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Beállítási szög κ	95 fok
Középtolódás L ₃	15 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500