

bimos

Ülés-/álláskönnyítő, PU hab talpakkal



Rendelési adatok

Rendelés száma	965421
GTIN	4016849432885
Árucikk kategória	96B

Leírás

Kivitel:

Alumínium **öt ágú lábkereszt (Ø 600 mm)**. **Gáztöltésű rugóval** fokozatmentes magasságállítású. Ülőfelület SoftTouch PU habból hullámos profillal. **Puha ülés támlával**, a hullámos profil lehetővé teszi a levegő keringését (kellems hőmérséklet). Az **ergonomikus háttámasz** (magassága 190mm) elősegíti a helyes tartást ülés közben. PU hab, puha, kényelmes, lemosható.

Felhasználás:

Az állás és az ülés ideális kombinációja. Ülő vagy álló munkaállomásokhoz, vagy a kettő kombinációjához.

Üléskönnyítő talpakkal – 720 – 1000 mm közötti munkavégzési magassághoz.

Szabvány:

DIN 68877

Műszaki leírás

Lábkereszt anyaga	Alumínium, polírozott
Háttámlával	igen

Ülőlap szélesség	340 mm
Lábkereszt Ø	580 mm
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Lábkereszt kivitele	Talp
Ülőfelület anyaga	PU hab
Ülőlap mélység	300 mm
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Szék anyagának színe	fekete
Szabvány	DIN 68877
Háttámla magassága	190 mm
Állítható dőlésszögű ülőlap	nem
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	510 - 780 mm
Termék fajtája	Álláskönnyítő

Tartozék

Talpak(1 készlet = 5 darab)	963188
-----------------------------	--------