

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 36×20G, Magasság mm /
fiókok száma: 1500/9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	930705 1500/9
GTIN	4062406065621
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 40×24G méretben, 36×20G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200, 250, 250

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Fiókok száma	9
Ajtók száma	0

Hasznos magasság	1400 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Fiók előlap magasság	250 mm
Fiók előlap magasság	250 mm
Mélység	600 mm
Fiókok hasznos magassága	1400 mm
Súly	224 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasság	1500 mm
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Szélesség	1000 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	36×20
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét

Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	36x20G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	930743 150
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 1500 mm	930735 1500
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	930743 100
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 200 mm	930743 200
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 250 mm	930743 250