

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 200 kg, 36×20G, Magasság mm / fiókok száma: 1500/11****Rendelési adatok**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 930715 1500/11 |
| GTIN              | 4062406065706  |
| Árucikk kategória | 9GK            |

**Leírás****MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 40×24G méretben, 36×20G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Fiók, **50 mm, 75 kg** teherbírással. Fiók **75 mm-től 200 kg** teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 75, 100, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 200, 250

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiókok hasznos területe G-ben: 36×20

Magasság: 1500 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 600 mm  
 Hasznos magasság: 1400 mm  
 Fiókok hasznos magassága: 1400 mm  
 Fiók hasznos szélessége: 900 mm

## Műszaki leírás

|  |         |
|--|---------|
| Szélesség                                | 1000 mm |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen    |
| Fiók hasznos szélessége                  | 900 mm  |
| Fiók előlap magasság                     | 50 mm   |
| Fiók előlap magasság                     | 75 mm   |
| Fiók előlap magasság                     | 100 mm  |
| Fiók előlap magasság                     | 100 mm  |
| Fiók előlap magasság                     | 100 mm  |
| Fiók előlap magasság                     | 100 mm  |
| Fiók előlap magasság                     | 125 mm  |
| Fiók előlap magasság                     | 150 mm  |
| Fiók előlap magasság                     | 150 mm  |
| Fiók előlap magasság                     | 200 mm  |
| Fiók előlap magasság                     | 250 mm  |
| Fiók hasznos mélysége                    | 500 mm  |
| Fiókok hasznos magassága                 | 1400 mm |
| Hasznos magasság                         | 1400 mm |
| Súly                                     | 246 kg  |
| Magasság                                 | 1500 mm |
| Fiókok száma                             | 11      |
| Mélység                                  | 600 mm  |
| Ajtók száma                              | 0       |
| Fiókok hasznos területe G-ben            | 36×20   |
| Fiók hasznos szélessége G-ben            | 36      |

|   |  |
|---|--|
| Fiók hasznos mélysége G-ben                     | 20   |
| Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető | nem  |
| Kihúzható polcok száma                          | 0  |
| Anyagvastagság                                  | 1,2 mm   |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása               | 200 kg   |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen)             | 100 %  |
| Fiókkihúzás                                     | Kihúzás elleni reteszelés                                      |
| Magasságállítás osztása                         | 25 mm  |
| Hengerzár                                       | Moduláris betét  |
| Szín kiválasztása                               | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum                            | 36x20G   |
| Termék fajtája                                  | Szerszámszekrény   |

## Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21                | 914227 HU21 |
| Fiók, 200 kg Fiók előlap magasság 100 mm        | 930745 100  |
| Fiók, 200 kg Fiók előlap magasság 75 mm         | 930745 75   |
| Fiók, 200 kg Fiók előlap magasság 250 mm        | 930745 250  |
| Fiók, 200 kg Fiók előlap magasság 200 mm        | 930745 200  |
| Fiók, 200 kg Fiók előlap magasság 150 mm        | 930745 150  |
| Fiók, 200 kg Fiók előlap magasság 125 mm        | 930745 125  |
| Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 1500 mm | 930735 1500 |
| Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 50 mm          | 930743 50   |