

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 36×20G, Magasság mm / fiókok száma: 1500/11**Rendelési adatok**

Rendelés száma	930705 1500/11
GTIN	4062406065645
Árucikk kategória	9GK

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 40×24G méretben, 36×20G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasfalakkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 75, 100, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 200, 250

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiókok hasznos területe G-ben: 36×20

Magasság: 1500 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 600 mm

Hasznos magasság: 1400 mm
 Fiókok hasznos magassága: 1400 mm
 Fiók hasznos szélessége: 900 mm

Műszaki leírás

Ajtók száma	0
Mélység	600 mm
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Szélesség	1000 mm
Fiókok száma	11
Súly	246 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Hasznos magasság	1400 mm
Fiókok hasznos magassága	1400 mm
Fiók előlap magasság	50 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Fiók előlap magasság	250 mm
Magasság	1500 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	36×20
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	36

Kihúzható polclapok száma	0
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	36x20G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 1500 mm	930735 1500
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	930743 100
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 125 mm	930743 125
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	930743 150
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 200 mm	930743 200
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 250 mm	930743 250
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	930743 50
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	930743 75