

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 200 kg, 46×24G, Magasság mm / fiókok száma: 800/6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931415 800/6
GTIN	4062406065737
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 50×28G méretben, 46×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken. Fiókok lyukasztásokkal 50 mm ill. 2G osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Fiók, **50 mm, 75 kg** teherbírással. Fiók **75 mm-től 200 kg** teherbírással.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban. Csak GridLine beilleszthető válaszfalak használhatóak 2G, 4G, 6G, 8G, 10G vagy 12 G szélességekben.

**Műszaki leírás**

Fiók hasznos szélessége G-ben	46
Ajtók száma	0
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Súly	179 kg

Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókok száma	6
Szélesség	1250 mm
Magasság	800 mm
Mélység	700 mm
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	46x24
Hasznos magasság	700 mm
Fiók hasznos szélessége	1150 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	250 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	46x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

**Tartozék**

Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 300 mm	931455 300
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931455 75
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931455 150
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 250 mm	931455 250
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931455 100
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 200 mm	931455 200
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931455 125
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 800 mm	931435 800