

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókkal 200 kg, 36×20G, Magasság mm / fiókok száma: 1000/7**Rendelési adatok**

Rendelés száma	930715 1000/7
GTIN	4062406065669
Árucikk kategória	9GK

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 40×24G méretben, 36×20G fiókkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Fiók, **50 mm, 75 kg** teherbírással. Fiók **75 mm-től 200 kg** teherbírással.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiókok hasznos területe G-ben: 36×20

Magasság: 1000 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 600 mm
 Hasznos magasság: 900 mm
 Fiókok hasznos magassága: 900 mm
 Fiók hasznos szélessége: 900 mm

Műszaki leírás

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	1000 mm
Mélység	600 mm
Súly	165 kg
Magasság	1000 mm
Fiókok hasznos magassága	900 mm
Fiók előlap magasság	50 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	250 mm
Ajtók száma	0
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Fiókok száma	7
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Hasznos magasság	900 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	36×20
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm

Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	36×20G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Fiók, 200 kg Fiók előlap magasság 100 mm	930745 100
Fiók, 200 kg Fiók előlap magasság 250 mm	930745 250
Fiók, 200 kg Fiók előlap magasság 200 mm	930745 200
Fiók, 200 kg Fiók előlap magasság 150 mm	930745 150
Fiók, 200 kg Fiók előlap magasság 125 mm	930745 125
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók, 200 kg Fiók előlap magasság 75 mm	930745 75
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 1000 mm	930735 1000
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	930743 50