

bimos

Forgószámoly, PU-hab, kerekekkel**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965396
GTIN	4016849295626
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

Ötkaros műanyag lábkereszt. Ülésmagasság a gyűrű mozgatásakor biztonsági gáztöltésű rugóval állítható. Ülőlap robusztus PU-habból.

Lábkereszt Ø 640 mm.

Ülőlap Ø 350 mm.

Szabvány:

DIN 68877

Műszaki leírás

Szék anyagának színe	fekete
Lábkereszt Ø	640 mm
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlóhoz
Ülőlap Ø	350 mm

Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Ülőfelület anyaga	PU hab
Szabvány	DIN 68877
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Lábkereszt anyaga	Műanyag
Teherbírás	120 kg
Magasságállítási módja	Gyűrűs működtetés
Sorozat	Base-Tec
Kivitel	kerekekkel
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	430 - 600 mm
Termék fajtája	Zsámoly

Tartozék

Kerekek(1 készlet = 5 darab)	963187
------------------------------	--------