

Garant**Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260318 25/11
GTIN	4062406065966
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	11 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	32 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Kinyúlási hossz L ₁	200 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Középtolódás L ₃	16 mm
Kés ISO kódja	E25S SDUCR/L11
Befogási magasság L ₂	24 mm
Teljes hossz L	250 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500