

bimos

Forgósámoly, PU-hab, talppal és lábtartó gyűrűvel**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965397
GTIN	4016849295633
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

Ötkaros műanyag lábkereszt. Ülés magasság a gyűrű mozgatásakor biztonsági gáztöltésű rugóval állítható. Ülőlap robusztus PU-habból.

Lábkereszt Ø 680 mm, állítható magasságú lábtartó gyűrű.

Ülőlap Ø 350 mm.

Szabvány:**DIN 68877**

Szék teherbírása: 120 kg

Magasságállítási tartomány: 570 - 850 mm

Ülőlap Ø: 350 mm

Szék anyagának színe: fekete

Műszaki leírás

Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Szék anyagának színe	fekete
Váz kivitele	5 karú lábkereszt

Ülőfelület anyaga	PU hab
Ülőlap Ø	350 mm
Szabvány	DIN 68877
Lábkereszt anyaga	Műanyag
Teherbírás	120 kg
Lábkereszt kivitele	Talp lábtartó gyűrűvel
Lábkereszt Ø	680 mm
Magasságállítási módja	Gyűrűs működtetés
Sorozat	Base-Tec
Kivitel	magas üléspozíció
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	570 - 850 mm
Termék fajtája	Zsámoly

Tartozék

Talpak (1 készlet = 5 darab)	963188
------------------------------	--------