

Garant**Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260319 25/11
GTIN	4062406065973
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	250 mm
Kés ISO kódja	E25S SDUCR/L11
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Lapkaméret	11 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	32 mm
Befogási magasság L_2	24 mm
Középtelődés L_3	16 mm
Kinyúlási hossz L_1	200 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Szár Ø D_s	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500