

Garant**Furatkés HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11 mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 260321 25/11 |
| GTIN | 4062406066079 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|--|------------------------|
| Kés ISO kódja | E25S SDQCR/L11 |
| Teljes hossz L | 250 mm |
| Beállítási szög κ | 107,5 fok |
| Befogási magasság L ₂ | 24 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 8 |
| Kinyúlási hossz L ₁ | 200 mm |
| Középtolódás L ₃ | 16 mm |
| Legkisebb előfúrási Ø D _{min} | 32 mm |
| Hozzávaló váltólapka | DC.. 11T3.. |
| Lapkaméret | 11 mm |
| Szár Ø D _s | 25 mm |
| Szabvány | DIN 8024 |
| Felhasználás módja | balos |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 8xD |
| Szerszámanyag | HM |
| belső hűtés | igen |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás |

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500