

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény ház fiókokhoz, 46×24G, Magasság: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931435 1500
GTIN	4062406066147
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

50×28G szerszámszekrény-ház, 46×24G fiókokhoz megfelelő. A fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A ház hengerzárral központilag zárható.

Alkalmazható:

931453, 931454, 931455, 931456 sz. fiókokhoz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A szerszámszekrény-ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes előlap magasságok összege a szekrény hasznos magasságát adja ki.

Műszaki leírás

Mélység	700 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Ajtók száma	0
Szélesség	1250 mm
Fiókok hasznos magassága	1400 mm
Magasság	1500 mm

Hasznos magasság	1400 mm
Súly	76 kg
Szélesség G-ben	50
Mélység G-ben	28
Kivitel	önállóan felszerelhető
Maximális teherbírás	4000 kg
Fiókok száma	0
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	46×24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény-ház

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21

914227 HU21