

 GRIDLINE**Szerelőkocsi fiókokhoz, 46×24G, Magasság mm / fiókok száma: 860/0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931427 860/0
GTIN	4062406065805
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

46×24G fiókokkal történő felszereléshez.

Szerszámkocsi 50×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkal, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene® tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Fiókok felszerelése csak a 931454 sz. vagy 931456 sz. termékkel engedélyezett (egykezes egyenkénti fiókkioldással).

Anyagvastagság: 1,2 mm

Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés

Magasságállítás osztása: 25 mm

Hengerzár: Moduláris betét

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 885 mm

Szélesség: 1250 mm

Mélység: 700 mm

Hasznos magasság: 600 mm

Fiókház magassága: 700 mm
Maximális teherbírás: 600 kg

Műszaki leírás

Mélység	700 mm
Hasznos magasság	600 mm
Kerék Ø	125 mm
Súly	81 kg
Magasság	885 mm
Maximális teherbírás	400 kg
Fiókház magassága	700 mm
Szélesség	1250 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	46×24G

Tartozék

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931456 150
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931456 125
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931456 100
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap magasság 300 mm	931456 300
	931456 75

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap
magasság 75 mm

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap
magasság 75 mm

931454 75

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap
magasság 250 mm

931456 250

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap
magasság 200 mm

931456 200

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap
magasság 100 mm

931454 100