

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény ház fiókokhoz, 46×24G, Magasság: 800mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 931435 800    |
| GTIN              | 4062406066116 |
| Árucikk kategória | 9GK           |

**Leírás****Kivitel:**

50×28G szerszámszekrény-ház, 46×24G fiókokhoz megfelelő. A fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A ház hengerzárral központilag zárható.

**Alkalmazható:**

931453, 931454, 931455, 931456 sz. fiókokhoz.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A szerszámszekrény-ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes előlap magasságok összege a szekrény hasznos magasságát adja ki.

**Műszaki leírás**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Súly             | 53 kg   |
| Magasság         | 800 mm  |
| Mélység          | 700 mm  |
| Szélesség        | 1250 mm |
| Ajtók száma      | 0       |
| Hasznos magasság | 700 mm  |

|  |   |
|--|---|
| Fiókok hasznos magassága                         | 700 mm  |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető         | igen  |
| Szélesség G-ben                                  | 50  |
| Mélység G-ben                                    | 28  |
| Kivitel  | önállóan felszerelhető  |
| Maximális teherbírás                             | 4000 kg   |
| Fiókok száma                                     | 0   |
| Kihúzható polclapok száma                        | 0   |
| Anyagvastagság                                   | 1,2 mm  |
| Fiókkihúzás                                      | Kihúzás elleni reteszelés   |
| Magasságállítás osztása                          | 25 mm   |
| Hengerzár  | Moduláris betét   |
| Szín kiválasztása                                | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 46×24G  |
| Termék fajtája                                   | Szerszámszekrény-ház  |

## Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21

914227 HU21