

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 200 kg, 56×24G, Magasság mm / fiókok száma: 1250/8****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 931505 1250/8 |
| GTIN              | 4062406066208 |
| Árucikk kategória | 9GK           |

**Leírás****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 60×28G méretben, 56×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasításokkal 50 mm ill. 2G osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban. Csak GridLine beilleszthető válaszfalak használhatóak 2G, 4G, 6G, 8G, 10G vagy 12 G szélességekben.

**Műszaki leírás**

|  |        |
|--|--------|
| Mélység                                  | 700 mm |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen   |
| Fiók előlap magasság                     | 75 mm  |

|   |  |
|---|--|
| Fiók előlap magasság                            | 100 mm   |
| Fiók előlap magasság                            | 125 mm   |
| Fiók előlap magasság                            | 150 mm   |
| Fiók előlap magasság                            | 150 mm   |
| Fiók előlap magasság                            | 150 mm   |
| Fiók előlap magasság                            | 200 mm   |
| Fiók előlap magasság                            | 200 mm   |
| Hasznos magasság                                | 1150 mm  |
| Szélesség                                       | 1500 mm  |
| Fiókok hasznos területe G-ben                   | 56×24  |
| Magasság  | 1250 mm  |
| Fiókok száma                                    | 8  |
| Fiók hasznos mélysége                           | 600 mm   |
| Fiók hasznos szélessége                         | 1400 mm  |
| Fiók hasznos szélessége G-ben                   | 56   |
| Ajtók száma                                     | 0  |
| Fiók hasznos mélysége G-ben                     | 24   |
| Fiókok hasznos magassága                        | 1150 mm  |
| Súly  | 290 kg   |
| Kihúzható polclapok száma                       | 0  |
| Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető | nem  |
| Anyagvastagság                                  | 1,2 mm   |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása               | 200 kg   |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen)             | 100 %  |
| Fiókkihúzás                                     | Kihúzás elleni reteszelés                                      |
| Magasságállítás osztása                         | 25 mm  |
| Hengerzár                                       | Moduláris betét  |
| Szín kiválasztása                               | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum                            | 56×24G   |

Termék fajtája

Szerszámszekrény

**Tartozék**

|   |             |
|---|-------------|
| Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 200 mm         | 931555 200  |
| Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 125 mm         | 931555 125  |
| Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 75 mm          | 931555 75   |
| Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 150 mm         | 931555 150  |
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21                | 914227 HU21 |
| Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 250 mm         | 931555 250  |
| Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 300 mm         | 931555 300  |
| Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 100 mm         | 931555 100  |
| Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 1250 mm | 931535 1250 |