

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 200 kg, 56×24G, Magasság mm / fiókok száma: 1000/7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931505 1000/7
GTIN	4062406066185
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 60×28G méretben, 56×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal 50 mm ill. 2G osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban. Csak GridLine beilleszthető válaszfalak használhatóak 2G, 4G, 6G, 8G, 10G vagy 12 G szélességekben.

**Műszaki leírás**

Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	125 mm

Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiók hasznos szélessége G-ben	56
Ajtók száma	0
Magasság	1000 mm
Fiók hasznos szélessége	1400 mm
Hasznos magasság	900 mm
Fiókok hasznos magassága	900 mm
Szélesség	1500 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	56×24
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység	700 mm
Súly	242 kg
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiókok száma	7
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	56×24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

**Tartozék**

Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931555 150
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931555 125
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 250 mm	931555 250
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931555 75
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 200 mm	931555 200
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931555 100
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 300 mm	931555 300
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 1000 mm	931535 1000