

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 200 kg, 56×24G, Magasság mm / fiókok száma: 1250/9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931505 1250/9
GTIN	4062406066215
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 60×28G méretben, 56×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasításokkal 50 mm ill. 2G osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban. Csak GridLine beilleszthető válaszfalak használhatóak 2G, 4G, 6G, 8G, 10G vagy 12 G szélességekben.

**Műszaki leírás**

Mélység	700 mm
Szélesség	1500 mm
Ajtók száma	0

Fiókok száma	9
Fiók hasznos szélessége G-ben	56
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Magasság	1250 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	56×24
Súly	308 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókok hasznos magassága	1150 mm
Hasznos magasság	1150 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiók hasznos szélessége	1400 mm
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Terméknév attribútum	56x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

## Tartozék

Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931555 100
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 250 mm	931555 250
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931555 150
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931555 125
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 300 mm	931555 300
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 200 mm	931555 200
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931555 75
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 1250 mm	931535 1250