

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény ház fiókokhoz, 56×24G, Magasság: 1250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931535 1250
GTIN	4062406066246
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

60×28G szerszámszekrény-ház, 56×24G fiókokhoz megfelelő. A fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A ház hengerzárral központilag zárható.

**Alkalmazható:**

Fiókok 931555; 931556 sz.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A szerszámszekrény-ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes előlap magasságok összege a szekrény hasznos magasságát adja ki.

**Műszaki leírás**

Fiókok hasznos magassága	1150 mm
Mélység G-ben	28
Ajtók száma	0
Súly	84 kg
Szélesség	1500 mm
Mélység	700 mm

Hasznos magasság	1150 mm
Szélesség G-ben	60
Magasság	1250 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Maximális teherbírás	4000 kg
Fiókok száma	0
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	56×24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény-ház

## Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------