

Garant GRIDLINE

**Sarokszekrény kompletten, polcokkal, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931910 1000
GTIN	4062406066253
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Sarokszekrény 2 szárnyas ajtóval, hengerzáras tolózárrel központilag zárható. Fix polccal.

**Felhasználás:**

Sarokmegoldásként minden **28G mélységű** szerszámszekrényhez.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Műszaki leírás**

Magasság	1000 mm
Szélesség	841 mm
Mélység	841 mm
Szekrény előlap	Tömör lemez szárnyas ajtó
Súly	65 kg
Fogantyú pozícionálása	Felül
Fix polclapok száma	1

Anyagvastagság	1,2 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Sarokszekrény

---

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus HU12	914226 HU12
------------------------------------	-------------