

Garant**Sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 20/2mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 215840 20/2 |
| GTIN | 4045197702838 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás**Felhasználás:**

Univerzálisan használható minden anyaghoz.

· **Sarok- és horonymarás, másolómarás, interpolációs marás, palástmarás.**

Fúráshoz és hornyok megmunkálásához.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

· **Hosszabb használat után cserélje ki a váltólapkák szorítócsavarjait. Csak jól megszírozva tegye vissza őket (pl. rézpaszta).**

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| L_2 | 9 mm |
| Szár Ø D_s h6 | 20 mm |
| Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ | 17 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
| Effektív élek száma Z_{eff} | 2 |
| Kinyúlási hossz L_1 | 35 mm |
| Hozzávaló váltólapka | AP.. 1003.. |
| Vágóél Ø D_c | 20 mm |
| Teljes hossz L_{ges} | 90 mm |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Váltólapkák száma | 3 |
| Szárkivitel | Weldon szár |
| Beállítási szög κ | 90 fok |
| Marási felhasználási | Ferde bemarás |
| belső hűtés | igen |
| Forgácsolási stratégia | MTC |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP |
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos | 219814 |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm | 211750 1,2 |