

**Garant****Marófej befogó kúpos, SK 40 A = 200, Tüske Ø d1: 22 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301133 22
GTIN	4045197702586
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Balluffchip furattal.**
- **Megnövelt váll-felfekvő felület.**
- **Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.**

**Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.**

**Előny:**

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

**Tartalom:**

Marórögztítőcsavarral és menesztővel együtt.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz.

**Figyelem:**

További méretek külön rendelésre.

Külső Ø D: 50 mm

Ø D<sub>2</sub>: 48 mm

Marótüske hossza L<sub>4</sub>: 19 mm

**Műszaki leírás**

Marótüske hossza L <sub>4</sub>	19 mm
Tüske Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Külső Ø D	50 mm

Ø D <sub>2</sub>	48 mm
L <sub>2</sub>	155 mm
Súly	3,3 kg
Befogó	SK 40 A = 200
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Marófej befogó

## Tartozék

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308812 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm	309840 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap Mazak, tömített, Form A Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308810 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 22 mm	309840 22
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Meredekkúphoz 40 SK	308830 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Meredekkúphoz 40 SK	308820 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40