

**Garant**
**Marófej befogó kúpos, SK 40 A = 300, Tüske Ø d1: 16 mm**


## Rendelési adatok

Rendelés száma	301134 16
GTIN	4045197702593
Árucikk kategória	31A

## Leírás

### Kivitel:

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Balluffchip furattal.**
- **Megnövelt váll-felfekvő felület.**
- **Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.**

**Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.**

### Előny:

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

### Tartalom:

Maró rögzítőcsavarral és menesztővel együtt.

### Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz.

### Figyelem:

További méretek külön rendelésre.

Külső Ø D: 50 mm

Ø D<sub>2</sub>: 38 mm

Marótüske hossza L<sub>4</sub>: 17 mm

## Műszaki leírás

Marótüske hossza L <sub>4</sub>	17 mm
Tüske Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Külső Ø D	50 mm

Ø D <sub>2</sub>	38 mm
L <sub>2</sub>	255 mm
Súly	3,7 kg
Befogó	SK 40 A = 300
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Marófej befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm	309840 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Mazak, tömített, Form A Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Meredekkúphoz 40 SK	308820 40
	308802 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308795 40

Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308610 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308625 40

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40

308640 40

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40

308785 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Meredekkúphoz 40 SK

308830 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK

308810 40

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 16 mm

309840 16

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40

308615 40

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40

308660 40

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40

308650 40

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40

308635 40

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK

308812 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40

308720 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308806 40

Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308801 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308630 40