


**Csigafúró HSS 114000 sz., utántöltő készletként, bevonat nélkül, Típus: 1-6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	115020 1-6
GTIN	4045197024091
Árucikk kategória	12B

Leírás**Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

belső hűtés: nem

Szár: Hengeres szár

Vágóélek száma Z: 2

Fúrótartomány: 1 - 6 mm

Fúrók száma: 51

Fúrók méretemelkedése: 0,1 mm

Műszaki leírás

Fúrók száma	51
Fúrók méretemelkedése	0,1 mm
Fúrótartomány	1 - 6 mm
Szár	Hengeres szár
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N

Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	118 fok
belső hűtés	nem
kazettával	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Tartozék

Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 1,9 mm	114000 1,9
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 1,6 mm	114000 1,6
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 1,3 mm	114000 1,3
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 5,1 mm	114000 5,1
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 1,4 mm	114000 1,4

Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 1,7 mm	114000 1,7
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 1,1 mm	114000 1,1
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 1,2 mm	114000 1,2
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 5,2 mm	114000 5,2
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 1 mm	114000 1

Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Csigafúró HSS hengerelt N Ø DC h8 1,8 mm	114000 1,8