

**Garant****Sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 16/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215800 16/2
GTIN	4045197702661
Árucikk kategória	210

**Leírás****Felhasználás:****Univerzálisan használható minden anyaghoz.**

- Sarok- és horonymarás, másolómarás, interpolációs marás, palástmarás.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

- Hosszabb használat után cserélje ki a váltólapkák szorítócsavarjait. Csak jól megszírozva tegye vissza őket (pl. rézpaszta).

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz $L_1$	37 mm
Szár Ø $D_s$ h6	16 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	85 mm
Vágóél Ø $D_c$	16 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003..
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	10,85 mm
Interpolációs marás Ø $D_{max}$	30 mm
Interpolációs marás Ø $D_{min}$	29 mm

Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	1,32 fok
$\varnothing D_3$	13 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2