

Garant**Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 0408/04mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260319 0408/04
GTIN	4062406066710
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	4 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Nyak szélessége L ₄	4 mm
Befogási magasság L ₂	7,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	5,6 mm
Fejhossz L ₁	26 mm
Középtolódás L ₃	3 mm
Kés ISO kódja	E0408F SDUCR/L04
Hozzávaló váltólapka	DC.. 04T0..
Teljes hossz L	80 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Hasznos mélység T	1,5 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kisztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500