

**Garant****Furatkés HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 0408/04mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260321 0408/04
GTIN	4062406066734
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	DC.. 04T0..
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	5,6 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Befogási magasság L <sub>2</sub>	7,5 mm
Teljes hossz L	80 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	26 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	4 mm
Kés ISO kódja	E0408F SDQCR/L04
Beállítási szög κ	107,5 fok
Lapkaméret	4 mm
Közélpeltolódás L <sub>3</sub>	3 mm
Hasznos mélység T	1,1 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500