

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 10/04mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260344 10/04
GTIN	4062406066741
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Beállítási szög $\kappa$	93 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Teljes hossz L	100 mm
Lapkaméret	4 mm
Kés ISO kódja	A10H SDXCR/L04
Fejhossz $L_1$	22 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 04T0..
Középtolódás $L_3$	7 mm
Befogási magasság $L_2$	9 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	12,5 mm
Hasznos mélység T	5 mm
Szár Ø $D_s$	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX5

674248 TX5

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500