

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 10/04mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260345 10/04
GTIN	4062406066772
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Teljes hossz L	100 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9 mm
Lapkaméret	4 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Hozzávaló váltólapka	DC.. 04T0..
Fejhossz L <sub>1</sub>	22 mm
Kés ISO kódja	A10H SDXCR/L04
Középtolódás L <sub>3</sub>	7 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Hasznos mélység T	5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX5

674248 TX5

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500