

**NT TOOL****Gépi működtetésű tokmány, SK 50, Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 300787 20     |
| GTIN              | 2050001771759 |
| Árucikk kategória | 33K           |

**Leírás****Kivitel:**

- Csekély súrlódás a túcsapágnak köszönhetően.
- Korróziógátló bevonattal védett.
- Porral és vízzel szemben védett.
- A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.
- Rugalmas befogási tartomány a szorítópatronokkal.
- Központos szerszámbe fogás optimális körfutási pontossággal.
- Belső hűtőfolyadék ellátás.

**Előny:**

- Hosszú szerszám élettartam.
- Rezgéscsillapító tulajdonságok.
- Nagy stabilitás a megerősített felfogó anya következtében.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

**Tartalom:**

Inkluzív felfogó anya.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsapok 308600 – 308806 sz.  
309575 – 309576 sz. szorítópatronok.

**Műszaki leírás**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Szorítópatron külső Ø             | 52 mm   |
| Hozzávaló körmös kulcs 628400 sz. | 52 / 55 |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| A-méret kinyúlási hossz              | 105 mm                              |
| Befogási Ø D <sub>1</sub>            | 20 mm                               |
| Max. befogóerő                       | 1000 Nm                             |
| Befogó                               | SK 50                               |
| Befogó szabvány                      | ISO 7388-1                          |
| Alak                                 | AD                                  |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 5 µm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                 |
| Termék fajtája                       | Gépi működtetésű tokmány            |

## Tartozék

|  |           |
|--|-----------|
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50 | 308720 50 |
| Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 6 mm     | 309576 6  |
| KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50                                 | 308640 50 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50                           | 308790 50 |
| Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 8 mm     | 309575 8  |
| Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 12 mm    | 309576 12 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50                               | 308660 50 |
| Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 14 mm    | 309576 14 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50                           | 308795 50 |
| Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 12 mm    | 309575 12 |
| Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 10 mm    | 309576 10 |

|   |           |
|---|-----------|
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50                        | 308760 50 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50                    | 308620 50 |
| Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 25 mm | 309576 25 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50                    | 308650 50 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50                        | 308785 50 |
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50           | 308740 50 |
| Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 20 mm | 309576 20 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50                        | 308765 50 |
| KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50                              | 308600 50 |
| Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 16 mm | 309576 16 |
| Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 16 mm | 309575 16 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50                   | 308605 50 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50         | 308615 50 |
| Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 14 mm | 309575 14 |
| Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 6 mm  | 309575 6  |
| Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50                    | 308610 50 |
| Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 10 mm | 309575 10 |
| Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 8 mm  | 309576 8  |