

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 0408/04mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260340 0408/04
GTIN	4062406066789
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A0408F SDQCR/L04
Középtelődés L <sub>3</sub>	2,6 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	4 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Lapkaméret	4 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Teljes hossz L	80 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Befogási magasság L <sub>2</sub>	7,5 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	15 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 04T0..
Hasznos mélység T	1,1 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kisztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500