

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 0408/04mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260342 0408/04
GTIN	4062406066802
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrás $\varnothing D_{\min}$	5,2 mm
Nyak szélessége L_4	4 mm
Közélpeloldás L_3	3 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 04T0..
Befogási magasság L_2	7,5 mm
Teljes hossz L	80 mm
Kés ISO kódja	A0408F SDUCR/L04
Fejhossz L_1	15 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Lapkaméret	4 mm
Hasznos mélység T	1,5 mm
Szár $\varnothing D_s$	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kisztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500