

NT TOOL

Gépi működtetésű tokmány, SK 50, Ø D1: 32mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	300787 32
GTIN	2050001771766
Árucikk kategória	33K

Leírás**Kivitel:**

- Csekély súrlódás a túcsapágnak köszönhetően.
- Korróziógátló bevonattal védett.
- Porral és vízzel szemben védett.
- A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.
- Rugalmas befogási tartomány a szorítópatronokkal.
- Központos szerszámbe fogás optimális körfutási pontossággal.
- Belső hűtőfolyadék ellátás.

Előny:

- Hosszú szerszám élettartam.
- Rezgéscsillapító tulajdonságok.
- Nagy stabilitás a megerősített felfogó anya következtében.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsapok 308600 – 308806 sz.
309575 – 309576 sz. szorítópatronok.

Műszaki leírás

Hozzávaló körmőskulcs 628400 sz.	68 / 75
A-méret kinyúlási hossz	105 mm

Befogási Ø D ₁	32 mm
Szorítópatron külső Ø	73 mm
Max. befogóerő	4000 Nm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Gépi működtetésű tokmány

Tartozék

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 14 mm	309576 14
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 10 mm	309576 10
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 12 mm	309576 12
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 16 mm	309576 16
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 25 mm	309576 25
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 6 mm	309576 6
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 20 mm	309576 20
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 8 mm	309576 8