



Induktív hossz mérő tapintó, axiális, Típus: GT21



Rendelési adatok

Rendelés száma	434775 GT21
GTIN	7630041112351
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Sokoldalúan használható precíziós hossz mérő tapintó.

- **Precíz, golyós megvezetésű mérőcsap.**
- **Nagyon pontos mérés a mérési jel elektronikus erősítésének köszönhetően.**
- **Befogózár Ø 8 mm, a teljes hosszon befogható.**
- **Hőmérséklet ingadozásokra és oldalirányú erőkire nem érzékeny a golyóscsapágyazásnak köszönhetően.**
- **Kitűnő elektromágneses árnyékolás.**

A TESA hossz mérő tapintót kiváló ismételhetőség, tartósság és hosszú élettartam jellemzi.

Funkció:

IP65: Víz sugar ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden nagy pontosságú mérési feladathoz, különösen a gyártóüzemekben és műhelyekben.

Opcionális tartozék:

Mérőbetétek, mérőerő rugók.

Műszaki leírás

Kompatibilitás	TESA
Méréstartomány	±1 mm
Ismételhetőség	0,01 µm
Mérőerő az elektronikus nullapontnál	0,63 N
Gyártó jelölése	GT21
Linearitás eltérés (L = mérési hossz mm-ben)	0,2 + 3 × L ³ µm

Mérőcsap kiemelő	mechanikus
Mérőcsap út	4,3 mm
Gumiharmonika	Nitril
IP védettségi osztály	IP 65
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Termék fajtája	Tapintó