



## Gépi működtetésű tokmány, BT 40, Ø D1: 32mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	302861 32
GTIN	2050001771780
Árucikk kategória	33K

### Leírás

#### Kivitel:

- **Csekély súrlódás a túcsapágnak köszönhetően.**
- **Korróziógátló bevonattal védett.**
- **Porral és vízzel szemben védett.**
- **A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.**
- **Rugalmas befogási tartomány a szorítópatronokkal.**
- **Szorítóerő max. 1000 Nm Ø 20-nél, 4000 Nm Ø 32-nél.**

#### Párbeszédablak szöveg:

A belső axiális mélyedések megakadályozzák a szerszám megcsúszását.

A sík ütköző felfekvő nagy ismétlési pontosságú befogás miatti nagy radiális merevség megakadályozza a kitérést és nagy megmunkálási pontosságot, valamint hosszú szerszám élettartamot biztosít.

A T-horonyok tárolják az olajat és a zsírt, ez szavatolja a biztonságos nyomtérátvitelt.

A felfogó anyák teljesen lágyan futnak.

#### Előny:

- **Hosszú szerszám élettartam.**
- **Rezgésgátló tulajdonságokkal.**
- **Nagyon stabil a megerősített felfogó anyá következtében.**

#### Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

#### Tartalom:

Felfogó anyá.

#### Opcionális tartozék:

Körmöskulcs 628400 sz.

Kúpvonócsap 308760 – 308795 sz.

309575 – 309576 sz. szorítópatronok.

## Műszaki leírás

Szorítópatron külső Ø	73 mm
Hozzávaló körmökcs 628400 sz.	68 / 75
Befogási Ø D <sub>1</sub>	32 mm
A-méret kinyúlási hossz	105 mm
Befogó	BT 40
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Gépi működtetésű tokmány

## Tartozék

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 8 mm	309576 8
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 25 mm	309576 25
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 6 mm	309576 6
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 16 mm	309576 16
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 10 mm	309576 10
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 12 mm	309576 12
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 20 mm	309576 20
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 14 mm	309576 14
Körmöskulcsbütyökkel Anya külső Ø 68/75 mm	628400 68/75