

NT TOOL**Gépi működtetésű tokmány, SK 40, Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300785 20
GTIN	2050001772084
Árucikk kategória	33K

Leírás**Kivitel:**

- Csekély súrlódás a túcsapágnak köszönhetően.
- Korróziógátló bevonattal védett.
- Porral és vízzel szemben védett.
- A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.
- Rugalmas befogási tartomány a szorítópatronokkal.
- Központos szerszámbe fogás optimális körfutási pontossággal.
- Belső hűtőfolyadék ellátás.

Előny:

- Hosszú szerszám élettartam.
- Rezgéscsillapító tulajdonságok.
- Nagy stabilitás a megerősített felfogó anya következtében.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsapok 308600 – 308806 sz.
309575 – 309576 sz. szorítópatronok.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	20 mm
Szorítópatron külső Ø	52 mm

A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Hozzávaló körmőskulcs 628400 sz.	52 / 55
Max. befogóerő	1000 Nm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Gépi működtetésű tokmány

Tartozék

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 14 mm	309576 14
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 12 mm	309575 12
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 25 mm	309576 25
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 8 mm	309576 8
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 16 mm	309576 16

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 10 mm	309575 10
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 14 mm	309575 14
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 16 mm	309575 16
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 10 mm	309576 10
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 20 mm	309576 20
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 6 mm	309575 6
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 12 mm	309576 12
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 6 mm	309576 6
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 8 mm	309575 8

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tőréseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40