

NT TOOL**Gépi működtetésű tokmány, SK 40, Ø D1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300785 32
GTIN	2050001772091
Árucikk kategória	33K

Leírás**Kivitel:**

- Csekély súrlódás a túcsapágnak köszönhetően.
- Korróziógátló bevonattal védett.
- Porral és vízzel szemben védett.
- A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.
- Rugalmas befogási tartomány a szorítópatronokkal.
- Központos szerszámbe fogás optimális körfutási pontossággal.
- Belső hűtőfolyadék ellátás.

Előny:

- Hosszú szerszám élettartam.
- Rezgéscsillapító tulajdonságok.
- Nagy stabilitás a megerősített felfogó anya következtében.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsapok 308600 – 308806 sz.
309575 – 309576 sz. szorítópatronok.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	32 mm
A-méret kinyúlási hossz	105 mm

Szorítópatron külső Ø	73 mm
Hozzávaló körmös kulcs 628400 sz.	68 / 75
Max. befogóerő	4000 Nm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Gépi működtetésű tokmány

Tartozék

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 14 mm	309576 14
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 8 mm	309576 8
	309576 12

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási
Ø d 12 mm

KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40

308600 40

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40

308610 40

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási
Ø d 6 mm

309576 6

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített
Meredekkúphoz 40

308700 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz
40

308802 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz
40

308615 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz
40

308625 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308635 40

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási
Ø d 20 mm

309576 20

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási
Ø d 10 mm

309576 10

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási
Ø d 25 mm

309576 25

KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási
Ø d 16 mm

309576 16

Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz
40

308806 40

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40

308795 40

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40

308785 40