

**NT TOOL****Gépi működtetésű tokmány, HSK-A 63, Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	305535 20
GTIN	2050001772046
Árucikk kategória	33K

**Leírás****Kivitel:**

- **Csekély súrlódás a túcsapágnak köszönhetően.**
- **Korróziógátló bevonattal védett.**
- **Porral és vízzel szemben védett.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.**
- **Központos szerszámbe fogás optimális körfutási pontossággal.**
- **Belső hűtőfolyadék ellátás.**
- **Szorítóerő max. 1000 Nm.**

**Előny:**

Hosszú szerszám élettartam. Rezgégátló tulajdonságokkal. Nagyon stabil a megerősített felfogó anyának köszönhetően.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

**Tartalom:**

Inkluzív felfogó anya.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., szorítópatronok 309566 – 309570 ill. 309575 – 309576 sz.

**Műszaki leírás**

Szorítópatron külső Ø	52 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm

Befogási $\varnothing D_1$	20 mm
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz.	52 / 55
Max. befogóerő	1000 Nm
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	$\leq 5 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Gépi működtetésű tokmány

## Tartozék

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d 12 \text{ mm}$	309575 12
Körmöskulcsbütyökkel Anya külső $\varnothing 52/55 \text{ mm}$	628400 52/55
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d 6 \text{ mm}$	309575 6
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d 16 \text{ mm}$	309575 16
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d 8 \text{ mm}$	309575 8
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d 14 \text{ mm}$	309575 14
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d 10 \text{ mm}$	309575 10