

NT TOOL

Gépi működtetésű tokmány, HSK-A 63, Ø D1: 32mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	305535 32
GTIN	2050001772053
Árucikk kategória	33K

Leírás**Kivitel:**

- **Csekély súrlódás a túcsapágnak köszönhetően.**
- **Korróziógátló bevonattal védett.**
- **Porral és vízzel szemben védett.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.**
- **Központos szerszámbe fogás optimális körfutási pontossággal.**
- **Belső hűtőfolyadék ellátás.**
- **Szorítóerő max. 4000 Nm.**

Előny:

Hosszú szerszám élettartam. Rezgégátló tulajdonságokkal. Nagyon stabil a megerősített felfogó anyának köszönhetően.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., szorítópatronok 309566 – 309570 ill. 309575 – 309576 sz.

Műszaki leírás

Szorítópatron külső Ø	73 mm
A-méret kinyúlási hossz	105 mm

Befogási $\varnothing D_1$	32 mm
Hozzávaló körmökcskulcs 628400 sz.	68 / 75
Max. befogóerő	4000 Nm
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Gépi működtetésű tokmány

Tartozék

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d$ 16 mm	309576 16
Körmökcskulcsbütökkal Anya külső \varnothing 68/75 mm	628400 68/75
HSK hűtőfolyadék-cső HSK 32	309880 32
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d$ 6 mm	309576 6
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d$ 8 mm	309576 8
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d$ 14 mm	309576 14
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d$ 10 mm	309576 10
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d$ 12 mm	309576 12
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási $\varnothing d$ 25 mm	309576 25

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási
Ø d 20 mm

309576 20