

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtóval, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 940001 1000 |
| GTIN | 4062406067021 |
| Árucikk kategória | 9GI |

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 20×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Mélység | 500 mm |
| Szekrény előlap | Tele lemez szárnyas ajtó |

| | |
|---|--|
| Szélesség | 500 mm |
| Hasznos magasság | 845 mm |
| Polclapok száma | 2 |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 100 kg |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen |
| Magasság | 1000 mm |
| ComfortClose | nem |
| Fogantyú pozícionálása | Felül |
| Súly | 36 kg |
| Szélesség G-ben | 20 |
| Mélység G-ben | 20 |
| Anyagvastagság | 0,9 mm |
| Szekrényház belső teherbírása | 1000 kg |
| Ajtónyitás szöge | 250 fok |
| Magasságállítás osztása | 25 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Szekrény felépítése | Alapszekrény |
| Termék fajtája | Polcos szekrény |

Tartozék

| | |
|--|--------------|
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 200 mm | 940640 200 |
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 125 mm | 940640 125 |
| Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 20X20 | 951985 20X20 |
| | 940640 300 |

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók
előlap magasság 300 mm

Bambusz rakodólap Méretek G-ben 20X20

951980 20X20

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók
előlap magasság 100 mm

940640 100

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11

914226 GP11

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20

940560 20

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók
előlap magasság 75 mm

940640 75

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20

940550 20

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20

940552 20

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos
Típus F

940559 F

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas
ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm

940501 900/1000

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók
előlap magasság 150 mm

940640 150