

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtóval, Magasság: 900mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940001 900
GTIN	4062406067014
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 20×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Hasznos magasság	745 mm

Fogantyú pozícionálása	Felül
ComfortClose	nem
Szélesség	500 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Magasság	900 mm
Polclapok száma	1
Súly	32 kg
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	20
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940550 20
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940560 20
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 75 mm	940640 75
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
	940640 100

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 100 mm

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 200 mm

940640 200

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm

940501 900/1000

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F

940559 F

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20

940552 20

Bambusz rakodólap Méretek G-ben 20X20

951980 20X20

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 125 mm

940640 125

Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 20X20

951985 20X20

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 300 mm

940640 300

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 150 mm

940640 150