

Garant GRIDLINE

**Felső szekrény lemezes szárnyas ajtóval, Magasság: 750mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940011 750
GTIN	4062406067120
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 20×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoporthoz.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Súly	28 kg
ComfortClose	nem

Hasznos magasság	595 mm
Fogantyú pozícionálása	Alul
Mélység	500 mm
Szélesség	500 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Polclapok száma	1
Magasság	750 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség G-ben	20
Mélység G-ben	20
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940560 20
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 300 mm	940640 300
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 150 mm	940640 150

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 75 mm	940640 75
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940552 20
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 125 mm	940640 125
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 100 mm	940640 100
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 200 mm	940640 200
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 750/800 mm	940501 750/800
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940550 20