

Garant GRIDLINE

Felső szekrény lemezes szárnyas ajtóval, Magasság: 500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940011 500
GTIN	4062406067113
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 20×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoporthoz.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)

100 kg

Hasznos magasság	345 mm
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Szélesség	500 mm
Mélység	500 mm
Súly	20 kg
Fogantyú pozícionálása	Alul
Polclapok száma	1
ComfortClose	nem
Magasság	500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	20
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítós osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 150 mm	940640 150
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940552 20
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 100 mm	940640 100
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940550 20

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 125 mm	940640 125
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 200 mm	940640 200
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 300 mm	940640 300
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940560 20
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 75 mm	940640 75
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F