

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény fiókkal, lemezes szárnyas ajtóval, 16×16G, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940021 1000
GTIN	4062406067205
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény 20×20G méretben, 16×16G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Magasság	1000 mm
Polclapok száma	2
Súly	46 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Hasznos magasság	845 mm
Mélység	500 mm
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Fiókok száma	1
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Szélesség	500 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
ComfortClose	nem
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos szélessége	400 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Fiók hasznos szélessége G-ben	16
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Szélesség G-ben	20
Mélység G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	16×16
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítási osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	16×16G

Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Bambusz rakodólap Méretek G-ben 20X20	951980 20X20
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm	940501 900/1000
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940550 20
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 100 mm	940640 100
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 75 mm	940640 75
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 16X16	951885 16X16
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 16X16	951910 16X16
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940552 20
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 20X20	951985 20X20
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940560 20
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 125 mm	940640 125