

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény fiókkal, ablakos szárnyas ajtókkal, 16×16G, Magasság: 1250mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940023 1250
GTIN	4062406067274
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény 20×20G méretben, 16×16G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szélesség	500 mm
Polclapok száma	2
Magasság	1250 mm
ComfortClose	nem
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Hasznos magasság	1095 mm
Mélység	500 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fogantyú pozícionálása	Felül
Súly	53 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Fiókok száma	1
Fiók hasznos szélessége G-ben	16
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Fiók hasznos szélessége	400 mm
Szélesség G-ben	20
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Mélység G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	16×16
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	16×16G
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 125 mm	940640 125
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940560 20
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 150 mm	940640 150
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 300 mm	940640 300
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 20X20	951980 20X20
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940552 20
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 20X20	951985 20X20
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 100 mm	940640 100
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 1250 mm	940501 1250
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 16X16	951910 16X16
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940550 20
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 16X16	951885 16X16
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 200 mm	940640 200
	940640 75

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók
előlap magasság 75 mm
