

Garant GRIDLINE

Felső szekrény fiókkal, ablakos szárnyas ajtókkal, 16×16G, Magasság: 750mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940033 750
GTIN	4062406067311
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény 20×20G méretben, 16×16G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémén)	100 kg
Magasság	750 mm
Hasznos magasság	595 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
ComfortClose	nem
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fogantyú pozícionálása	Alul
Szélesség	500 mm
Polclapok száma	1
Fiókok száma	1
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Súly	33 kg
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Mélység	500 mm
Fiók hasznos szélessége	400 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	16
Szélesség G-ben	20
Mélység G-ben	20
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	16×16
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítási osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	16×16G

Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 75 mm	940640 75
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 200 mm	940640 200
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 750/800 mm	940501 750/800
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940552 20
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940550 20
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 16X16	951910 16X16
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 100 mm	940640 100
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 16X16	951885 16X16
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 300 mm	940640 300
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 150 mm	940640 150
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 125 mm	940640 125
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940560 20