

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 940041 2000 |
| GTIN | 4062406067397 |
| Árucikk kategória | 9GI |

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 30×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoporthoz.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Szekrény előlap | Tele lemez szárnyas ajtó |
| ComfortClose | nem |

| | |
|---|--|
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen |
| Magasság | 2000 mm |
| Súly | 86 kg |
| Szélesség | 750 mm |
| Mélység | 500 mm |
| Polclapok száma | 5 |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 100 kg |
| Hasznos magasság | 1845 mm |
| Fogantyú pozícionálása | Középen |
| Mélység G-ben | 20 |
| Szélesség G-ben | 30 |
| Anyagvastagság | 0,9 mm |
| Szekrényház belső teherbírása | 1000 kg |
| Ajtónyitás szöge | 250 fok |
| Magasságállítás osztása | 25 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Szekrény felépítése | Alapszekrény |
| Termék fajtája | Polcos szekrény |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F | 940559 F |
| Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30 | 940552 30 |
| Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30 | 940590 30 |
| Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 2000 mm | 940510 2000 |

| | |
|--|-------------|
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11 | 914226 GP11 |
| Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30 | 940550 30 |
| Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm | 940501 2000 |
| Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30 | 940560 30 |
| Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 30 | 958146 30 |